

HiBeauty

Made in Italy

Technologia **HiBeauty** to najnowocześniejsza endermologia, która pomaga wymodelować sylwetkę i ujędrnić skórę, zwalcza cellulit, nadmiar tkanki tłuszczowej, wiotkość skóry ciała i twarzy oraz obrzęki. Specjalny system łączący 4 technologie działa na skórę i znajdujące się pod nią komórki tłuszczowe stymulując proces lipolizy (uwalniania tłuszczu), produkcji kolagenu i elastyny, skutecznie ujędrniając skórę.



- VACUUM DF
- INFRA D.M.L
- RF CUBE
- ULTRASOUND

2
LATA
GWARANCJI

SERWIS
Door to door

CERTYFIKATY
jakości



TECHNOLOGIA



To nowoczesna platforma technologiczna z **4 modułowymi systemami**. Umożliwia skuteczne zniwelowanie wszelkich niedoskonałości twarzy i ciała poprzez innowacyjną metodologię pracy a także wykorzystanie niestandardowych protokołów pracy.

Cztery systemy modułowe to:

- **system próżniowy DF z rolkami sferycznymi, system wykorzystujący dwa tryby ssania: skoncentrowanym na czasie oraz częstotliwości**
- **INFRA DML, system podczerwieni o potrójnej długości fali**
- **RF- Radiofrekwencja dwubiegunowa częstotliwość radiowa o trójwymiarowej stymulacji wolumetrycznej**
- **ULTRADŹWIĘKI, skupiony system ultradźwiękowy, który tworzy punkt rozbicia komórki tłuszczowej oraz wprowadza efekt termiczny.**



ZASTOSOWANIE



Vacuum DF (system ssący z rołkami sferycznymi):

Opis: Vacuum DF wykorzystuje 2 tryby podciśnienia , aby unieść skórę i masować jej głębsze warstwy.

Zastosowanie: Drenaż limfatyczny, poprawa krążenia i redukcja cellulitu.

INFRA D.M.L(system podczerwieni o 3 długościach fal):

780nm-Jest to długość stosowana do redukcji podskórnej tkanki tłuszczowej poprzez system „przegrzania”, czego efektem jest lepszy metabolizm substancji lipidowych.

850nm-Wykorzystywana jest do stymulacji procesu neokolagenezy (produkcji kolagenu) oraz oddziałuje na napięcie mięśni. Zmniejsza stres oksydacyjny oraz aktywuje produkcję kolagenu w skórze.

12000nm-Wykorzystywana jest do działania detoksykującego i drenującego.

Podczerwień jest pochłaniana przez wodę znajdującą się w tkance, podnosząc jej temperaturę i przyspieszając usuwanie toksyn.

Opis: INFRA D.M.L wykorzystującej światło podczerwone w połączeniu z masażem i stymulacją.

Zastosowanie: Poprawa mikrokrążenia, redukcja obrzęków, stymulacja kolagenu.



ZASTOSOWANIE



RF CUBE (Radiofrekwencja CUBE):

Opis: Najnowszej rezystancyjna bipolarna generacja urządzeń o częstotliwości radiowej, umożliwia trójwymiarową stymulację wolumetryczną.

System dzięki wymiennym końcówkom umożliwia dopasowanie do wszystkich obszarów ciała.

Ogrzewanie objętościowe o potrójnej głębokości umożliwia dokładniejsze i szybsze opracowanie powierzchni zabiegowej.

Zastosowanie: Redukcja zmarszczek, lifting skóry, modelowanie sylwetki, redukcja cellulitu, stymulacja naskórka i tworzenie bariery o działaniu ochronnym.



ULTRASOUND (Ultradźwięki):

System emitując skupione ultradźwięki, dociera do najgłębszych warstw tkanki podskórnej i działa selektywnie na zlokalizowaną tkankę tłuszczową i cellulit.

Powoduje to efekt topnienia termicznego, tzw. PUNKT ROZPUSZCZANIA

Opis: Wykorzystuje wysokoczęstotliwościowe fale dźwiękowe w celach leczniczych.

Zastosowanie: Poprawa elastyczności skóry, redukcja tłuszczu, modelowanie ciała.

Działa na różnych głębokościach, umożliwiając bardziej precyzyjne zabiegi.



WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Wyświetlacz: Kolorowy ekran dotykowy TFT LCD o przekątnej 12 cali

Uchwyt :1 wyświetlacza:2,4" w kolorze

Vacuum- system ssący:

Wartość bezwzględna:90 kPa / -25 kPa (19 Hg - 68,4 Hg)

Wartość względna:10 kPa / 75 kPa (7,6 Hg - 57 Hg)

Czas pracy: 1,8 s regulowany

RF-RADIOFREKENCJA:

Moc:25 W MAKS

Częstotliwość: 475-450-400 Khz

ULTRASOUND-ULTRADŹWIĘKI:

Moc: MAKS. 60 W

Częstotliwość:: 1 MHz

PODCZERWIŃ-INFRA DML:

Moc:40 W (GŁOWICA1) - 16 W (GŁOWICA 2)

ROLLER:

Moc:4W MAKS

Prędkość:15 obr./min

Zasilacz:AC 220 V \pm 10%, 50 Hz \pm 1 Hz, AC 110 V \pm 10% 60 Hz \pm 1 Hz

Wymiary (dł. x szer. x wys.):690 mm x 500 mm x 1700 mm

Waga :57 kg





LumiNove

ul.Elewatorska 9 15-620 Białystok

Tel. +48 502 442 717/ 797 977 129

kontakt@luminove.eu

NIP:5423322618



www.luminove.eu